


仕様

定格	使用可能ケーブル
	VVF 1.6mm <sup>2</sup> × 3
	VVF 2.0mm <sup>2</sup> × 3
	VCT 2.0mm <sup>2</sup> × 3~ (AHC20003をご使用下さい) ※1
	VCT 3.5~5.5mm <sup>2</sup> × 3 (AHC55003をご使用下さい) ※2
	CV 3.5~5.5mm <sup>2</sup> × 3 (AHC55003をご使用下さい) ※2

※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)  
松下電工製 WV22039と同等品  
※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)  
松下電工製 WV2204Kと同等品

名 称	①BODY/色	②CAP/色
AHJ80004R	赤	赤
AHJ80004W	白	白
AHJ80004G	緑	緑

注. 名称欄中品番の「」内は①、②の色を表す記号を記入します(表参照)。




来歴	担当	承認
△x1 関連事項追記	'04.11.24 ミウラ	'04.11.25 ムラタ
△x4 ストリップ長 変更	'05.4.25 ミウラ	'05.4.25 きくち
△x5 カラーバージョン追加	'05.5.24 ミウラ	'05.5.25 きくち
△x1 カラーバージョン追加	'08.10.15 島村	'08.10.20 きくち
△x1 カラーバージョン削除	'11.7.11 齋藤	'11.7.11 菊地
△x 使用可能ケーブル追加/H25-384	'25.11.19 齋藤	'25.11.19 菊地



## 使用方法

適用電線: VVF φ1.6, φ2.0

ストリップ長:



結線方法:



注1. 結線部に張力が加わらない様に施工してください。

注2. 結線後のハーネスジョイントボックスを移設しないで下さい。

1	2	項目	C A P	ユリア樹脂	色: 表参照
1	1		B O D Y	ユリア樹脂	色: 表参照
数量	群番	図 番	品 名	材 料	処理
承認		名称	ハーネスジョイントボックス4分岐		
'04.6.1	吉野				備付
検査					三角法
'04.6.1	菊地				尺度
製図					1/1
'04.6.1	三浦	関連事項	AHJ80004 「」		
設計					
'04.6.1	菊地	図 番	B04020 3F4573C		
			TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		